

# 粉ふるい機

ブラシのエキセントリックな回転運動で  
粉を網全面で濾す事が可能！！

ふるい下部にスペースを設け  
濾した粉が取りだし易い！



- ・市販のふるいをそのままセット可能。
- ・ブラシ回転のスピードは可変式。



私たちは「Only Ota Quality」を合言葉に、モノづくりに取り組んでいます。

未来職人  
こだわりの仕事



株式会社三信精機

〒146-0093 東京都大田区矢口 3-15-18

TEL : 03-3758-5311 FAX : 03-0358-7216

URL : <http://www.sanshinseiki.co.jp/>

Emai : [info@sanshinseiki.co.jp](mailto:info@sanshinseiki.co.jp)

品名	粉ふるい機
概略仕様 電源 ふるい寸法	AC100V Φ300×高さ 100

その他  
ふるい目開き・・・標準 425μ、ブラシ・・・ナイロン製

